

Industrial Basic Scales



Industrial Basic Scales

Robuuste constructie

Betrouwbare resultaten

Betaalbare oplossing



Hoge kwaliteit
voor een aantrekkelijke prijs

METTLER TOLEDO

Industrial Basics

Hoge kwaliteit voor een gunstige prijs

Industrial Basic Scales combineren de productiekwaliteit van METTLER TOLEDO met een gebruiksvriendelijke functionaliteit. Deze betrouwbare en robuuste weegschalen zijn geschikt voor toepassingen in de chemische, productie- en voedingsmiddelenindustrie. Controleer meer producten binnen een specifieke tijdsperiode, garandeer een nauwkeurige stukstelling en volledige verpakkingen, en controleer snel het gewicht van pallets. Met de Industrial Basic Scales kunt u uw processen optimaliseren voor een aantrekkelijke prijs.

Eenvoudig portioneren



Snel en mobiel wegen

Begin met onze robuuste, betrouwbare en eenvoudig reinigbare weegschalen voor wegen en portioneren. Kies de BPA224 als het afnemen van de weegschaal volstaat of kies voor de ICS226 met een roestvrijstalen constructie. Deze constructie heeft beschermingsklasse IP65/67 zodat de weegschaal gereinigd kan worden met water in natte en vochtige werkomgevingen.

Duurzame controlewegers



Betaalbaar hygiënisch ontwerp

De BBA236 roestvrijstalen weegschaal is een robuuste en gebruiksvriendelijke oplossing voor veel eenvoudige toepassingen, zoals portioneren en controlewegen in deels natte werkomgevingen. De gebruiksvriendelijke terminal met het zeer goed zichtbare display wordt snel en eenvoudig bediend.

Schokabsorberende vloerweegschalen



Zware belastingen voor extreme werkomgevingen

De BFA vloerweegschaal is gemaakt voor eenvoudige industriële weegfuncties tot 3000 kilo. U kunt een roestvrijstalen constructie kiezen die ideaal is voor extreme werkomgevingen of een gelakt model voor droge of stoffige toepassingen. Gegarandeerde schok- en trillingdemping dankzij de unieke RockerFoot-oophanging van de weegschaal.

Model	ICS226	BPA224	BBA236	BFA231	BFA236
Resolutie OIML	3000e	3000e	3000e	3000e	3000e
Capaciteit	3 - 15 kg	1,5 - 15 kg	3 - 150 kg	1500 kg, 3000 kg	1500 kg, 3000 kg
Materiaal	Roestvrijstaal	Kunststof	Roestvrijstaal	Gelakt staal	Roestvrijstaal
IP-terminal	IP67	IP65	IP66/IP67	IP54	IP66/IP67
IP-plateau	IP65	IP65	IP65	IP67	IP68



Eenvoudige telweegschaal



ICS241

Betrouwbaar, snel en nauwkeurig

De ICS241 is een eenvoudige telweegschaal voor allerlei industriële werkomgevingen. U kunt metalen, kunststof en andere onderdelen tellen voor nauwkeurige productverzameling, verpakking en volledigheidcontroles. De ICS241 weegschaal heeft een gebruiksvriendelijke interface dankzij het grote display. De intuïtieve softkeys bieden direct toegang tot belangrijke functies.

Eenvoudige industriële tafelweegschaal



BBA231

Optimaliseer voor minder

De BBA231 tafelweegschaal is een robuuste, kosteneffectieve oplossing voor normaal controleren in droge en stoffige industriële werkomgevingen, zoals in het magazijn, productie of verzending. De weegschaal kan onmiddellijk worden gebruikt en heeft een intuïtieve bediening.

Vloerweegschaal met laag profiel



BUA231/BUA236

Platte weegsystemen

De duurzame BUA vloerweegschaal met laag profiel en RokerFoot-technologie is ideaal voor het betrouwbaar wegen van vaten, kleine mengcontainers en nog veel meer. De vloerweegschaal met laag profiel is slechts 50 millimeter hoog en wordt dus eenvoudig geladen en gelost. Ideaal voor een gewicht tot 1500 kilo. Er zijn roestvrijstalen en gelakte modellen verkrijgbaar.

Nauwkeurig pallets wegen



BSA231/BSA236

BTA231

Eenvoudige warehousing


Onze eenvoudige palletweegsystemen bieden betrouwbaarheid en flexibiliteit voor logistieke en magazijntoepassingen. De BTA231 pallettruckweegschaal is een kosteneffectieve oplossing met een eenvoudig afleesbaar display. De BSA palletweegschaal is gemaakt van gelakt zachtstaal of roestvrijstaal. De robuuste weegschaal heeft ingebouwde wieljes en wordt dus eenvoudig verplaatst.

Model	ICS241	BBA231	BUA231	BUA236	BTA231	BSA231	BSA236
Resolutie OIML	3000e	3000e	3000e	3000e	3000d*	3000e	3000e
Capaciteit	3 - 30 kg	6 - 300 kg	600 kg, 1500 kg	600 kg, 1500 kg	2000 kg	600 kg, 1500 kg	600 kg, 1500 kg
Materiaal	Kunststof	Gepoedercoat staal	Gelakt staal	Roestvrijstaal	Gelakt staal	Gelakt staal	Roestvrijstaal
IP-terminal	IP43	IP54	IP54	IP66/IP67	IP54	IP54	IP 66/67
IP-plateau	IP43	IP65	IP67	IP68	IP54	IP67	IP68

*niet-goedgekeurde resolutie

Industrial Basics website

► www.mt.com/ind-basics



How can we assist you?

- Document Finder
- Product Finder
- Service Finder
- eNewsletter
- VIP Zone

Bench Scales and Portable Scales

Accurate and reliable weighing with industrial scales for a wide range of applications

Overview Request Info Get a Quote

Industrial Basics Scales

Industrial Basics scales feature quality scales at attractive prices. They are suitable for basic food, chemical or manufacturing applications in dry and wet environments.

- ★ **Rugged Construction**
For long-lasting operation
- ★ **Reliable Results**
For weighing and counting applications
- ★ **Affordable Solution**
Optimize despite tight budgets

Bench Scales

Compact bench scales offer highly accurate and precise weighing in industrial environments for weighing from 0.6 kg to 600 kg.

- ★ **Compact Scales**
Wide weighing range for a variety of applications

Counting Scales

Versatile counting scales for applications ranging from heavy duty industrial processes to laboratory analytics.

- ★ **Counting Scales**
Count parts efficient and accurately

De weegervaring en kwaliteit van METTLER TOLEDO

Met ruim 60 jaar weegervaring is METTLER TOLEDO een toonaangevende wereldwijde producent van precisie-instrumenten. Onze Industrial Basic Scales bieden de kwaliteit die u verwacht van METTLER TOLEDO met roestvrijstalen of gelakte weegplateaus, robuuste toetsenborden en een uitstekende overbelastingbescherming. De vloerweegschalen maken gebruik van onze unieke schokabsorberende Rocker-Foot-technologie. Alle weegschalen hebben uitgebreide kwaliteitstesten ondergaan en voldoen aan de geldende wet- en regelgeving. Lees meer over de kwaliteit van METTLER TOLEDO op:

► www.mt.com/ind-basics

www.mt.com/ind-basics

Meer informatie

Mettler-Toledo AG
Industrial Division
CH-8606 Nänikon, Zwitserland

Lokaal contactpersoon: www.mt.com/contacts
© 02/2015 Mettler Toledo AG
MTSI 30234568

